



Základní popis

Řada	TeSys
Označení přístroje	LAD4
Typ produktu nebo součásti	Odrušovací modul
Kompatibilita	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098 ... D258 CAD32, CAD50

Doplňky

Montážní poloha	Boční
Montážní režim	Svorkami
Typ odrušovacího členu	RC obvod
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...48 V AC
Maximální špičkové napětí	3 Uc
Hmotnost přístroje	0,012 kg

Prostředí

Normy	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 č. 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB / T 14048.5
Certifikace výrobků	UL[RETURN]CSA
Stupeň krytí IP	IP2x podle IEC 60529
Provozní teplota	-25...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	4,000 cm
Hmotnost balení 1	14,000 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	70
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	15,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	1,185 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	2240
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	60,000 cm

Délka balení 3	80,000 cm
Hmotnost balení 3	39,860 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------