



Základní popis

Řada	Mureva Styl
Výrobní řada	Mureva Styl
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Konfigurace výstupu	2P + E
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Outlet standard deviation	Francie
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová
Typ krytu	With shutter
Počet zásuvek	1
Jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	PC (polykarbonát) Mosaz PP
Upevnění	Šrouby
Velikost připojovací svorky	1...2.5 mm² pro pevný kabel(y) 1...2.5 mm² pro lankový kabel(y) 1...2.5 mm² pro ohebný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	13 mm
Kabelová průchodka	Snadný přístup k ventilu průměr: 6...12 mm
Výška	76 mm
Šířka	76 mm
Hloubka	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Značky kvality	NF
Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK08
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C podle IEC 60695-2-1
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,600 cm
Šířka balení 1	6,300 cm
Délka balení 1	7,600 cm
Hmotnost balení 1	130,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	16,000 cm
Délka balení 2	39,500 cm
Hmotnost balení 2	1,400 kg
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	9,151 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------