



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio
Násobnost	Jednonásobný
Směr instalace	Horizontal/vertical
Typ jističe	Single
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Šrouby
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Lesklý
Počet kusů na sadu	Sada 20
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	85 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,013 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	0,600 cm
Šířka balení 1	8,600 cm
Délka balení 1	8,600 cm
Hmotnost balení 1	14,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	12,500 cm
Šířka balení 2	13,000 cm

Délka balení 2	18,500 cm
Hmotnost balení 2	351,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	360
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	6,937 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------