



Základní popis

Range name	Cedar Plus
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Počet zásuvek	1
Delivery form	Kompletní výrobek
Additional features	S clonkami
Cover plate color	Šedá

Doplňky

Installation	Povrchová
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Kind of terminals	Zvedací svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Povrchová úprava	Lesklý
Výška	79 mm
Šířka	66 mm
Hloubka	52 mm
Hmotnost přístroje	0,098 kg

Prostředí

Certifikace výrobků	BBJ
Stupeň krytí IP	IP44

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,500 cm
Šířka balení 1	7,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	100,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,000 cm
Hmotnost balení 2	1,096 kg
Typ balení 3	S03

Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	6,972 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	 Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------