



Základní popis

Výrobová řada	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Kontaktní blok
Označení přístroje	ZB2
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Aplikace pro blok kontaktu	Jednorychlostní
Typ kontaktního bloku	Jednoduchý
Typ ovládací hlavice	S návratem
Kompatibilita výrobku	XACA XB4 XB5
Typ a složení kontaktu	1 V
Montáž el. bloku	Čelní montáž
Funkce kontaktu	Závisle spínající

Doplňky

Mechanická životnost	1000000 cykly
Označení kontaktu	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A podle IEC 947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A podle IEC 947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A podle IEC 947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A podle IEC 947-5-1 dodatek A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-1
Maximální odpor svorek	25 MΩ
Ovládací síla	13...15 N
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG (gl)
Jmen. prac. výkon (W)	40 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <3600 cyk/h při 120 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 podle IEC 60947-5-1 48 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <3600 cyk/h při 48 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 podle IEC 60947-5-1 65 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <3600 cyk/h při 24 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 podle IEC 60947-5-1
Popis svorek ISO č. 1	(11-12)V
Hmotnost přístroje	0,02 kg
Připojení - svorky	Šroubové svorky, 1 x 2,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky Šroubové svorky, 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky

Prostředí

Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn (f= 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 61140
Normy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14 UL 508

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	14 cm
Délka balení 1	10 cm
Hmotnost balení 1	15 g
Typ balení 2	BAG
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	4 cm
Šířka balení 2	14 cm
Délka balení 2	10 cm
Hmotnost balení 2	157 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	200
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	15 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	3,449 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------