



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma PH szekrény
Előlap típusa	Kivágás Moduláris
Beépített készülék	TeSys: rögzített, 2 TL között GV2L TeSys: rögzített, 2 TL között GV2LE TeSys: rögzített, 2 TL között GV2ME TeSys: rögzített, 2 TL között GV2P TeSys: rögzített, 2 TL között GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: mérőkészülék Multi9: mérőkészülék Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Pólusok leírása	9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2L 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2LE 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2ME 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2P 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2RTn

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Pack szekrény - szélesség 555 mm Pack szekrény - szélesség 600 mm
9 mm-es osztások	48
18 mm-es modulok száma soronként	24
Függőleges modulok (50 mm) száma	3
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	ASEV
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9001)
Magasság	150 mm
Szélesség	500 mm

Nettó súly	0,54 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Vigilohm 4 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Vigilohm 4 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Vigilohm rögzített, 2 TL között 6 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Vigilohm rögzített, 2 TL között 6 3 650 mm 400 mm Prisma P mező Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm Prisma P mező Acti 9 mérőkészülék 3 650 mm 400 mm Prisma P mező Multi9 mérőkészülék 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3 650 mm 400 mm Prisma P mező Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3 650 mm 400 mm Prisma P mező Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Vigirex 8 közvetlen 3 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Vigirex 8 közvetlen 3 650 mm 400 mm Prisma P mező Vigirex 8 3 650 mm 400 mm Prisma P mező Vigirex 6 3 600 mm Prisma PH Pack szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 6 600 mm Prisma PH Pack szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 6

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	16,0 cm
1. csomag hossza	52,0 cm
1. csomag súlya	540,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,5 cm
2. csomag szélessége	17,0 cm
2. csomag hossza	53,0 cm
2. csomag súlya	5,56 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	450
3.csomag magassága	102,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	285,4 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék