






Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Pólusok leírása	1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Linergy FC Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	9
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	ASEV
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9001)
Magasság	450 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,72 kg

[illegible]

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	46,0 cm
1. csomag hossza	51,0 cm
1. csomag súlya	1,7 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	11,0 cm
2. csomag szélessége	52,5 cm
2. csomag hossza	53,0 cm
2. csomag súlya	10,55 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	80,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	117,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék