



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 2 csuklópánt
Szekrény szerelése	Szintbeállítás készlettel Felület
Type of door	Teli
IP védettségi szint	IP30

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Pack szekrény - szélesség 555 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	1
Door opening angle	130°
18 mm-es modulok száma soronként	24
Összesen 18 mm-es modulok	120
Függoleges modulok (50 mm) száma	18
A vízszintes sorok száma	5
Szekrény anyaga	Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	930 mm
Szélesség	550 mm
Mélység	22 mm
Nettó súly	5,3 kg
Felületkezelés	Egyenletes Matt
Szín	Fehér (RAL 9001)

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	58,000 cm
1. csomag hossza	96,000 cm
1. csomag súlya	5,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12

Egységek száma 2. csomagban	16
2.csomag magassága	95,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	84,800 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja