



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Készülék alkalmazás	24V fan coil
Szekrény típusa	Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Szekrény/mező leírás	Fali szekrény - szélesség 600 mm
Szekrény szerelése	Felület Szintbeállítás készlettel
További információ	Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate	Nélkül külön kell rendelni
Függőleges modulok (50 mm) száma	27
18 mm-es modulok száma soronként	24
Szabványok	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
Szabályzott csúcs ellenállási áram	53 kA megfelel IEC 61439-2
Villamos szigetelési osztály	Class II.
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	600 mm
Magasság	1380 mm
Mélység	205 mm
Nettó súly	21,34 kg
Mennyiség készletenként	1 darab

Környezet

IP védettség szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat	IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262 IK08 Ajtóval
Mechanikai hibatűrési képesség	Szeizmikus tesztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,000 cm
1. csomag szélessége	64,000 cm
1. csomag hossza	143,000 cm
1. csomag súlya	21,150 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	103,000 cm
2. csomag szélessége	200,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	426,800 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék