



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékcsalád	Prisma GX
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Készülékalkalmazás	24V fan coil
Szekrény típusa	Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm
Szekrény szerelése	Felület
További információ	Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate	Nélkül külön kell rendelni
Függőleges modulok (50 mm) száma	30
Soronként 18 mm-es modulok száma	24
Szabványok	IEC 62208 IEC 61439-3 IEC 61439-2

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-3
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Névleges áramerősség	630 A -40 °C megfelel IEC 61439-3
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	25 kA 1 s megfelel IEC 61439-3
Szabályzott csúcs ellenállási áram	53 kA megfelel IEC 61439-3
Villamos szigetelési osztály	Class II.
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	600 mm
Magasság	Porcelán alátéttel: 1680 mm
Mélység	205 mm
Súly	25,1 kg
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet

Környezet

IP védettség szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP31 alállomás nélkül IP405 ajtóval és esővédő tetővel IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat	IK08 alállomás nélkül megfelel EN/IEC 62262 IK08 ajtóval és esővédő tetővel
Mechanikai hibátűrési képesség	Szeizmikus tesztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	172,3 cm
Package 1 Weight	25,0 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	105,0 cm
Package 2 Width	200,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	502,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék