



Principales

Gamme	Acti 9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3P + N
Longueur modules de 18 mm	48

Complémentaires

Nombre de voies	Interrupteur principal : 1 voie N + 3 P Départ : 44 ways N + P + auxiliaire
Configuration des pôles pour 1 voie	Interrupteur principal : 1 x 4P Départ : 1 x 1P + N Interrupteur principal : 1 x 3P + N Départ : 1 x 2P
"Pas" de raccordement	Interrupteur principal : 18 mm Départ : 9 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	Interrupteur principal : 72 mm Départ : 18 mm
Marquage	Départ : N L1 N L2 N L3 Interrupteur principal : N L1 L2 L3
Appareil de tête	ID droite
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Insécable
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 400 V CA Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	96
Largeur	864 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vig Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti9 iDPN N Arc Acti 9 Acti9 iARC DPNN

Environnement

Normes	EN/CEI 60439-1 IEC 60947-7
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	86,5 cm
Poids de l'emballage 1	668 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------