



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Szekrény, moduláris eszközház
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	24
18 mm-es modulok száma soronként	12
Összesen 18 mm-es modulok	24
A vízszintes sorok száma	2
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	2 jelölőkészlet 2 kábelköteg 1 sorkapocs tartó 2 sorkapocs 22 furattal
Mellső burkolat típusa	Átlátszó Megfordítható
[In] névleges áram	63 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	17
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 22 kimenők
Elosztóblokk kimenők	22 x 10 mm ² 22 x 16 mm ²
Reteszelési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Önkioltó polimer
Szélesség	340 mm
Magasság	460 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	88 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	EN 50263 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,000 cm
1. csomag szélessége	35,500 cm
1. csomag hossza	47,200 cm
1. csomag súlya	3,495 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	110,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	109,860 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------