



Principal

Gama	Mureva
Nume produs	Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip dulap	Enclosure for modular device
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj

Suplimentar

Montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	36
Numarul de module de 18 mm pe rand	18
Numarul total de module de 18 mm	72
Numar de randuri horizontale	4
Clasa de izolatie electrica	Clasa II Izolatie dubla
Echipament furnizat	4 marking kit 4 wiring strap 2 terminal block support 4 terminal block 32 holes
Tip capac frontal	Reversibil Transparent
Puterea disipata in W	89 W
[In] calibru	160 A
Tip sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	17
Numar blocuri terminale	4 pământ / nul (conexiune cu surub) cu 32borne
Conexiuni blocuri terminale	64 x 10 mm ² 64 x 16 mm ²
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Self-extinguishing polymer
Latime	448 mm
Inaltime	842 mm
Adancime	160 mm
Adancime interioara	88 mm
Culoare	Usa:Verde transparent Cofret:gri deschis (RAL 7035)

Mediu

Standarde	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Rezistentă la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristica de mediu	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	17,000 cm
Latime prima forma de impachetare	47,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	85,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	8,010 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	11
Înălțime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	100,110 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
Prezența halogen	Produs fără halogen
Minimum percentage of recycled plastic content	24