



Principal

Gama	Mureva
Nume produs	Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip dulap	Mini enclosure for modular device
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj

Suplimentar

Montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	8
Numarul de module de 18 mm pe rand	4
Numarul total de module de 18 mm	4
Numar de randuri horizontale	1
Clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
Echipament furnizat	1 marking kit 2 terminal block 4 holes
Tip capac frontal	Transparent
Puterea disipata in W	10 W
[In] calibru	63 A
Tip sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	3
Numar blocuri terminale	2 pământ / nul (conexiune cu surub) cu 4borne
Conexiuni blocuri terminale	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Self-extinguishing polymer
Latime	123 mm
Inaltime	200 mm
Adancime	112 mm
Adancime interioara	56 mm
Culoare	Usa:Verde transparent Cofret:gri deschis (RAL 7035)

Mediu

Standarde	EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670 IEC 61439-3
Rezistentă la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristica de mediu	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	12,000 cm
Latime prima forma de impachetare	12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	515,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Înălțime a doua forma de impachetare	22,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	34,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	41,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,950 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	216
Înălțime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	139,200 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs fara halogen
Minimum percentage of recycled plastic content	25