



Fő jellemzők

Termékcsalád	Kaedra
Termék vagy komponens típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Mini szekrény, moduláris eszközhöz
Szekrény alaptartozékok	1 jelölőkészlet
Szerelőlemez leírás	Kivágásokkal

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
Soronként 18 mm-es modulok száma	3
Összesen 18 mm-es modulok	3
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés III. osztály
Tartozékok	1 jelölő készlet
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Névleges áramerősség	63 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	1
Reteselési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Önkioltó polimer
Szélesség	80 mm
Magasság	150 mm
Mélység	98 mm
Belső mélység	56 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 60529 IEC 60497-4-1 IEC 670 EN 50102 IEC 60695-2-10 EN 50263
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-10
IP védettség szint	IP651 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória	III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	255,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	22,5 cm
Package 2 Width	34,5 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,412 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	142,2 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------