



Основные характеристики

Серия	Mureva
Наименование продукта	Mureva Enclosure
Тип продукта	Защитный корпус
Тип шкафа/стойки	Миникорпус для модульного устройства
Описание монтажной платы	Перфорированная

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Шаг 9 мм	6
Количество модулей по 18 мм в ряду	3
Общее количество модулей по 18 мм	3
Количество горизонтальных рядов	1
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки
Тип передней крышки	Прозрачный
Номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	1
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	80 mm
Высота	150 mm
Глубина	98 mm
Внутренняя глубина	56 mm
Цвет	Прозрачный зеленыйДверь: Светло-серый (RAL 7035)шкаф:

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50262
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	255,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	22,500 cm
Package 2 Width	34,500 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,412 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	142,200 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---