

# Planilha de Produto

## Características

# 16079

## Amperímetro dial Power Logic - 1.3 In - rácio 50/5A



### Principal

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gama de produtos                   | PowerLogic                                 |
| Nome do produto                    | AMP                                        |
| Tipo de produto ou componente      | Estação de controlo fundida em molde vazia |
| Rácio do transformador de corrente | 50/5                                       |
| Tipo de escala                     | 80 mm em 90°                               |
| Suporte de montagem                | Face frontal                               |

### Complementar

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de medição | Corrente |
| Escala          | 0-50 A   |

### Ambiente

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 96 mm |
| Largura      | 96 mm |
| Profundidade | 75 mm |

### Unidades de Embalagem

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 0,1 cm   |
| Package 1 Width              | 8,0 cm   |
| Package 1 Length             | 8,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 15,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 7,8 cm   |
| Package 2 Width              | 10,4 cm  |
| Package 2 Length             | 11,6 cm  |
| Package 2 Weight             | 165,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 100      |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 2,137 kg |

## Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#"> Declaração REACH</a>                                              |
| REACH sem SVHC                | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE           | Conforme com os requerimentos de excepção                                                                                                                       |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#"> Declaração RoHS China</a>                                         |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#"> Sim</a>                                                           |
| WEEE                          | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|