

Planilha de Produto

Características

16089

Amperímetro dial Power Logic - 1.3 In - rácio 3000/5A



Principal

Gama de produtos	PowerLogic
Nome do produto	AMP
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo fundida em molde vazia
Rácio do transformador de corrente	3000/5
Tipo de escala	80 mm em 90°
Suporte de montagem	Face frontal

Complementar

Tipo de medição	Corrente
Escala	0-3000 A

Ambiente

Altura	96 mm
Largura	96 mm
Profundidade	75 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	12,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	16,0 cm
Package 2 Weight	1,65 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	16,987 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------