



Fő jellemzők

Range of product	Mureva
Termék neve	Multi9 PRD1
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	PRD1 25r
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkek	KEMA-KEUR
Pólusok megnevezése	3P+N
Távoli jelzés	Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TN-S TT TN-C

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	1 + 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	Szikraköz MOV
Ue névleges üzemi feszültség	230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 100 kA (N/PE) Differenciál módú: 25 kA (L/N)
[Iimp] impulzusáram	Közös módú: 100 kA N/PE 50 A.s Differenciál módú: 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] maximális üzemi feszültség	Differenciál módú: 350 V L/N Közös módú: 350 V N/PE
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[If] követő áram	25 kA differenciál módú L/N 0,1 kA közös módú N/PE
Szakaszolókapcsoló típusa	Kapcsolódó biztosíték gG 315 A up to Isc = 25 kA Hozzá tartozó megszakító NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA Hozzá tartozó megszakító NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100B/F üres TM-D up to Isc = 25 kA
Jelzőkör feszültség	1 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód	Klipstes (DIN sín)
9 mm-es osztások	16
Magasság	90 mm
Szélesség	142,8 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	1,43 kg
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...35 mm ² Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...35 mm ²
Meghúzási nyomaték	4,5 N.m

Környezet

IK védettségi fok	IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,500 cm
1. csomag szélessége	14,000 cm
1. csomag hossza	17,500 cm
1. csomag súlya	1,345 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	7
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	10,002 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------