



Fő jellemzők

Termékválaszték	P25M
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Pack
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	P25M
Készülék alkalmazás	Motor
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
[In] névleges áram	4 A
Hálózat típusa	AC
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	L
Megszakítási kapacitás	3 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC-3e megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...440 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 6 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	12 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	2,25 kA megfelel EN/IEC 60947-3 - 6 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kézi kioldási teszt Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	5
Magasság	89 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,26 kg
Elektromos élettartam	AC-3e: 100000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Lakatoslási lehetőség	Zárható
Reteselési opciók leírása	Beépített zár
Csatlakozás típusa	ClampTite csatlakozó2 kábel 1...6 mm ² merev ClampTite csatlakozó2 kábel 1...6 mm ² rugalmas
Meghúzási nyomaték	1,7 N.m
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CEBEC[RETURN]SEMKO[RETURN]Dentori T-mark[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO
Túlfeszültség kategória	III
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60947-2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	259,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,455 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------