



Ana

Ürün ya da bileşen tipi	Yardımcı kontak
Ürün grubu	OF[RETURN]SD[RETURN]SDE[RETURN]SDV
Cihaz uygulaması	Kesici durumu izleme
Seri uyumluluğu	Compact ComPact NS630b...1600 Compact ComPact NS1600b...3200 Compact ComPact INS Compact Compact INV Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact ComPact NSX DC
Sinyal kontakları düzenleme	1 NA/NK

Tamamlayıcı

Hata tipi	Genel elektrik arızası
Yerel sinyalleme	Açma/Kapama: AÇIK/KAPALI göstergesi Röle açma göstergesi: açma göstergesi Elektriksel hata: hata açma
Yardımcı kontak tipi	Standart
Montaj Tipi	Takılabilir
[Ith] klasik açık hava termik akımı	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimum yük	100 mA -de 24 V DC
Yardımcı bağlantı terminali	Spring 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Yedek parça için Compact NS630b...1600 Yedek parça için Compact NS1600b...3200

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm

Package 1 Weight	16,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	16,000 cm
Package 2 Weight	177,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,785 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------