




Ana

Seri	ComPacT
Ürün serisi	ComPacT NS630b...1600 yeni nesil ComPacT NS1600b...3200 yeni nesil
Ürün grubu	MX
Ürün ya da bileşen tipi	Gerilim bobini
Cihaz uygulaması	Kontrol
Bobin gerilimleri	Açma bobini Anlık gerilim bobini
Kontrol tipi	Standart
Kontrol devresi gerilimi	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Sabit
Seri uyumluluğu	Compact ComPact NS630b...1600 Compact ComPact NS1600b...3200

Tamamlayıcı

Operating threshold	0,7...1,1 x Un açma
Yanıt süresi	50 ms +/- 10 % için Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % için Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % için Masterpact NT 70 ms +/- 10 % için Masterpact NW
Besleme tutma gücü	4,5 VA
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Yedek parça için Masterpact NT Yedek parça için Masterpact NW Yedek parça için ComPacT NS630b...1600 yeni nesil Yedek parça için ComPacT NS1600b...3200 yeni nesil

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	13,2 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	1,556 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	19,303 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------