



Egenskaber

Produktserie	"Performa"
Produkttype	Gitterbakke
Antal pr. Sæt	6 m

Produktinformationer

Form	U-form
Materiale	Stål (el-galvaniseret)
Atmosfærisk/korrosionskategori	C1
Wirediameter langsgående	4,9 mm
Wirediameter tværgående	3,9 mm
Ledertværsnit	12328 mm ²
Standarder	EN/ISO 9227 DIN 4102-12 EN 50102 EN 12329 IEC 60068-2-75 IEC 61537
Længde	3 m
Højde	75 mm
Bredde	200 mm
Passer til højde	70 mm
Bredde	200 mm
Overfladebehandling	Electro-zinc

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-40...120 °C
IK kapslingsklasse	IK10

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8 cm
Pakke 1 Længde	20,5 cm
Package 1 Length	300 cm
Pakke 1 Vægt	404 g

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser