



Principal

Gama de produtos	Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente	Cabeça para interruptor selector de chave
Nome abreviado do equipamento	9001K
Tipo de operador	estático
Perfil do operador	Interruptor de chave

Complementar

Material do aro	Metal
Diâmetro de montagem	30 mm
Peso líquido	0,207 kg
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Octogonal
Informações de posição do operador	2 posições
Tipo de fechadura	Ronis
Número de chave	455
Posição de retirada da chave	Esquerda
Tipo e composição dos contactos	Sem bloco de contacto
Durabilidade mecânica	500000 ciclos
Compatibilidade do produto	9001KA1 lados 1 ou 2 9001KA2 lados 1 ou 2
Apresentação do dispositivo	Elemento básico
Perfil do operador	Interruptor de chave
Tipo de operador	Estático
Tamanho	30 mm
Perfil de veio	5

Ambiente

Tratamento de Protecção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP66 em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	JIS C 852 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520

Certificações de produtos	NEMA[RETURN]UL 508
Resistência a vibrações	7 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	188,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,198 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------


Dimensões



e espessura do painel: de 1 a 6 mm/de 0,04 a 0,24 pol.

Posição de montagem do bloco de contato


Vistas superior e traseira



- (1) É possível montar até 3 níveis de blocos de contatos (máximo de 6 blocos de contatos)
- (2) Operador
- (3) Chanfro de localização
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Corte do painel

Distância de segurança



Placa de legenda	a mín.		b mín.	
	mm	pol.	mm	pol.
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalhes individuais dos recortes

2 alternativas

mm
in.

