



Principal

Gama de produtos	9007
Nome da série	Serviço pesado
Tipo de produto ou componente	Interruptor de limite de pressão
Nome abreviado do equipamento	9007AO/CO
Tipo de corpo	Fixo

Complementar

Modo de montagem	Montagem em painel
Perfil do operador	Cabeça do êmbolo
Material	Metal
Material do corpo	Zinco fundido
Operator material	Zinco fundido
Modo de fixação	Pela cabeça
Movimento da cabeça de funcionamento	Linear
Tipo de operador	Actuador de retorno por mola metal montado no casquilho
Actuação do interruptor	Na extremidade
Tipo de abordagem	Abordagem vertical, 1 direcção
Ligação elétrica	1...2 cabos para 6 cabeça de aglutinante terminais de parafuso AWG 22...AWG 14)
Número de pólos	1
Tipo e composição dos contactos	NC-NO SPDT-DB
Formato do contacto	Formato Z
Operação dos contactos	Acção encastrável
Número de passos	1
Material de contactos	Contactos de prata
Abertura positiva	Sem
Descrição de terminais ISO nº 1	(3-4)NO (1-2)NC
Força mínima de disparo	0,63 lbf
Força máxima de disparo	0,88 lbf
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	5 A a 600 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA 6 A a 480 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA 10 A a 240 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA 15 A a 120 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA 0,02 A a 600 V DC 0,2 A a 250 V DC 0,5 A a 125 V DC
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	15 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	600 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508 para bloco de contactos 600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos
Largura	21,08 mm

Altura	63,50 mm
Profundidade	55,88 mm
Peso líquido	0,05 kg

Ambiente

Grau de proteção NEMA	NEMA 1em conformidade com Nema tipo 250
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para operação	-29...85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-29...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,54 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	6,858 cm
Package 1 Weight	77,111 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,44 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------