



Principal

Gama de produtos	9007
Nome da série	Dever severo
Tipo de produto ou componente	Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	9007T/FT
Cabeça associada	9007CS9 9007T10S9 9007NS9 9007AS9 9007BS9 9007T5S9
Produto completo associado	9007FT 9007T 9007C...S9
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Zinco fundido alavanca de rolamento de retorno por mola comprimento: 63,50 mm - rolo conversível
Type of roller	1 aço rolo exterior (descapotável) diâmetro: 25,40 mm - largura: 6,35 mm
Tipo de abordagem	Abordagem lateral
Abertura positiva	Sem

Complementar

Actuação do interruptor	Por came de 30°
Peso líquido	0,05 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-23...85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-23...85 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,032 cm
Package 1 Width	2,54 cm
Package 1 Length	8,89 cm
Package 1 Weight	104,326 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------