



### Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Range of product             | Acti9              |
| Termék neve                  | Acti 9 ISO         |
| Termék vagy alkatrész típusa | Csengő             |
| Készülék rövid neve          | Isobar védőborítás |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 230 V AC -50/60 Hz                                                                                                                                                            |
| Fogyasztás [VA]                      | 5 VA                                                                                                                                                                          |
| Szerelési mód                        | Klipszes                                                                                                                                                                      |
| Rögzítés                             | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                                                                                                    |
| 9 mm-es osztások                     | 2                                                                                                                                                                             |
| Magasság                             | 81 mm                                                                                                                                                                         |
| Szélesség                            | 18 mm                                                                                                                                                                         |
| Mélység                              | 72 mm                                                                                                                                                                         |
| Nettó súly                           | 77 g                                                                                                                                                                          |
| Kiegészítő kapcsolat végpont         | Alagút típusú csatlakozókmercv 4 mm <sup>2</sup><br>Alagút típusú csatlakozókrugalmas 4 mm <sup>2</sup><br>Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 4 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csupaszítási hossz           | 12 mm for fenéklap connection                                                                                                                                                 |
| Meghúzási nyomaték                   | 1,3 N.m fenéklap                                                                                                                                                              |

### Környezet

|                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zajszint                                            | 80 dB                                                                                   |
| Hang típusa                                         | Csengő                                                                                  |
| IP védettségi szint                                 | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -10...40 °C                                                                             |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -25...60 °C                                                                             |

### Csomagolási egység

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1      |
| 1. csomag magassága                  | 1,8 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 6,6 cm |
| 1. csomag hossza                     | 8,5 cm |
| 1. csomag súlya                      | 59 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1    |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12     |
| 2. csomag magassága                  | 8,5 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 10 cm  |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 2. csomag hossza                     | 22,7 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 767 g    |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 144      |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 3. csomag súlya                      | 9,712 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                     |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv                   | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                       | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel      |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék                                                                                                                                              |