



Principal

Range of product	Acti9
Nome do produto	Acti9 iRO
Tipo de produto ou componente	Besouro
Nome abreviado do equipamento	iRO

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	230 V CA a 50/60 Hz
Consumo de potência	5 VA
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	72 mm
Peso líquido	64 g
Cor	Branco
Ligação	Terminais tipo túnelrígido 4 mm ² Terminais tipo túnelflexível 4 mm ² Terminais tipo túnelflexível com casquilho 4 mm ²
Comprimento da tira do fio	12 mm for fundo connection
Binário de aperto	1,3 N.m

Ambiente

Nível de ruído	70 dB
Tipo de som	Besouro
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	55,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,3 cm
Package 2 Width	10,0 cm

Package 2 Length	22,8 cm
Package 2 Weight	715,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,115 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------