



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Hibás érintkezés
Készülék rövid neve	iSD
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O
Névleges áramerősség	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 Veff, DC DC-12 6 A at 24 Veff, DC AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9 mm-es osztások	1

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Helyi jelzés	Mechanikus indikátor
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: igen
Magasság	86 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	33 g
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 2,5 mm ² - merev Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,5...2,5 mm ² - rugalmas Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 1...4 mm ² - merev
Vezeték csupaszítási hossz	10 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
IP védettség fok	IP20 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,800 cm
1. csomag szélessége	2,000 cm
1. csomag hossza	9,200 cm

1. csomag súlya	40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,500 cm
2. csomag szélessége	10,000 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	570,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	6,373 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------