



Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire temporisable
Nom de l'appareil	iATEt
[Uc] tension circuit de commande	24...110 V cc impulsion 24...240 V CA 50/60 Hz maintenu

Complémentaires

Type de réglage	Configuration du retard
Plage de temporisation	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Courant maximum des sorties	0,2 A maintien 3 A appel
Consommation moyenne au maintien en VA	5 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de TL ou CT
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Catégorie de surtension	III
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	440 V
Normes	EN/CEI 60669-2-2
Mode de raccordement	Connexion sortie : clips jaunes Connexion entrée : borne du type à cage 2 câble(s) 2,5 mm ² souple Connexion entrée : borne du type à cage 2 câble(s) 1,5 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	0,8 N.m
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti9 iCT Acti9 Acti9 iTL
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
Code de compatibilité	IATEt

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	2,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	86,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	108
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,789 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------