



Ana

Range of product	Acti9
Ürün adı	Acti9 iCT
Ürün ya da bileşen tipi	Kontaktör
Ürün grubu	iCT
Cihaz uygulaması	Motor-ısıtma-aydınlatma
Poles	2P
[Ie] nominal çalışma akımı	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Kutup kontak düzenleme	2 NA
Şebeke tipi	AC
Kontrol tipi	Uzaktan kumanda
Kontrol devresi gerilimi	220...240 V AC 50 Hz

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	250 V AC 50 Hz
Maksimum güç	1,6 W -de 250 V AC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Kontrol sinyali tipi	Sürekli
Anahtarlama frekansı	100 anahtarlama işlemi/gün
Cihaz üzeri sinyalizasyon	İşlem göstergesi
VA cinsinden tutma güç tüketimi	4,6 VA
VA cinsinden kalkış gücü	34 VA
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
9 mm vida adımı	4
Yükseklik	85 mm
Genişlik	36 mm
Derinlik	60 mm
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	1000000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	100000 Cycles IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 Cycles IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 Cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Bağlantılar - terminaller	Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5 mm ² sert Kontrol devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5...2,5 mm ² sert Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 6...16 mm ² esnek Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 6...25 mm ² sert Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5...2,5 mm ² esnek
Sıkma torku	Kontrol devresi: 0,8 N.m Güç devresi: 3,5 N.m

Ürün uyumluluğu	İACTc İACT'ler İACTp İATEt
Uyumluluk kodu	ICT
Pazar segmenti	Küçük ölçekli işletmeler Konut

Ortam

Standartlar	IEC/EN 61095
Gürültü seviyesi	30 dB
Isı dağılımı	1,6 W -de 50/60 Hz
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme derecesi	2
Tropik iklim	2 'e uygunEN 60947-4-1 2 'e uygunEN 61095 2 'e uygunIEC 1095
Bağıl nem	95 % -de 55 °C
Çalışma yüksekliği	2000 m
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	256,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	11,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	1,614 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,179 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------