



#### Ana

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Range of product           | Acti9                    |
| Ürün adı                   | Acti9 iCT                |
| Ürün ya da bileşen tipi    | Kontaktör                |
| Ürün grubu                 | iCT                      |
| Cihaz uygulaması           | Motor-ısıtma-aydınlatma  |
| Poles                      | 4P                       |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 63 A AC-7A<br>20 A AC-7B |
| Kutup kontak düzenleme     | 4 NK                     |
| Şebeke tipi                | AC                       |
| Kontrol tipi               | Uzaktan kumanda          |
| Kontrol devresi gerilimi   | 220...240 V AC 50 Hz     |

#### Tamamlayıcı

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şebeke frekansı                      | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ue] nominal çalışma voltajı         | 400 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksimum güç                         | 2,1 W -de 400 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı         | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontrol sinyali tipi                 | Sürekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anahtarlama frekansı                 | 100 anahtarlama işlemi/gün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cihaz üzeri sinyalizasyon            | İşlem göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VA cinsinden tutma güç tüketimi      | 6,5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VA cinsinden kalkış gücü             | 53 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montaj Tipi                          | Takılabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montaj desteği                       | 35 mm simetrik DIN rayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 mm vida adımı                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yükseklik                            | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genişlik                             | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Derinlik                             | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Renk                                 | Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mekanik dayanıklılık                 | 1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrik dayanıklılığı               | 100000 Cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A<br>30000 Cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B<br>30000 Cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a<br>30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b                                                                                                    |
| Bağlantılar - terminaller            | Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5 mm <sup>2</sup> sert<br>Kontrol devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> sert<br>Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 6...16 mm <sup>2</sup> esnek<br>Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 6...25 mm <sup>2</sup> sert<br>Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> esnek |
| Sıkma torku                          | Kontrol devresi: 0,8 N.m<br>Güç devresi: 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ürün uyumluluğu                      | İACTp<br>İACT'ler<br>İACTc<br>İATEt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Uyumluluk kodu | ICT                               |
| Pazar segmenti | Küçük ölçekli işletmeler<br>Konut |

## Ortam

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Standartlar                       | IEC/EN 61095                                                       |
| Gürültü seviyesi                  | 30 dB                                                              |
| Isı dağılımı                      | 2,1 W -de 50/60 Hz                                                 |
| IP koruma derecesi                | IP20                                                               |
| Kirlenme derecesi                 | 2                                                                  |
| Tropik iklim                      | 2 'e uygunEN 60947-4-1<br>2 'e uygunEN 61095<br>2 'e uygunIEC 1095 |
| Bağıl nem                         | 95 % -de 55 °C                                                     |
| Çalışma yüksekliği                | 2000 m                                                             |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5...60 °C                                                         |
| Depolama ortam koşulları          | -40...70 °C                                                        |

## Paketleme üniteleri

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,8 cm   |
| Package 1 Width              | 11 cm    |
| Package 1 Length             | 12,1 cm  |
| Package 1 Weight             | 359 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 4        |
| Package 2 Height             | 11,5 cm  |
| Package 2 Width              | 12,5 cm  |
| Package 2 Length             | 25,2 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,513 kg |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 24       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 9,55 kg  |

## Sürdürülebilirlik Teklifi

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sürdürülebilirlik teklif durumu | Green Premium ürünü                                                                                                                         |
| REACH Düzenlemesi               |  REACH Bildirisi                                         |
| REACH, SVHC içermez             | Evet                                                                                                                                        |
| EU RoHS Direktifi               | Uyumlu  EU RoHS Bildirisi                                |
| Toksik ağır metal içermez       | Evet                                                                                                                                        |
| Cıva içermez                    | Evet                                                                                                                                        |
| Çin RoHS Düzenlemesi            |  Çin RoHS Beyanı                                         |
| RoHS muafiyet bilgileri         |  Evet                                                    |
| Çevre Beyanı                    |  Çevresel Ürün Profili                                   |
| Döngüsellik Profili             | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur                                                                                               |
| WEEE                            | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

## Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|