



Principal

Range of product	Acti9
Nome do produto	Acti9 iCT
Tipo de produto ou componente	Contactador
Nome abreviado do equipamento	iCT
Aplicação do aparelho	Motor-heating-lighting
Poles	4P
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Composição de contactos de polos	4 NA
Tipo de rede	AC
Tipo de controlo	Controle Remoto e Manual
Tensão do circuito de comando	24 V CA 50 Hz

Complementar

Frequência da rede	50 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V AC 50 Hz
Potência máxima	2,1 W a 400 V AC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Tipo de sinal de controlo	Mantido
Frequência de comutação	100 operações / dia de comutação
Sinalização local	Indicador de acção
Consumo de potência de manutenção VA	6,5 VA
Portência de Ligação em W	53 VA
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	73,5 mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Durabilidade elétrica	100000 Ciclos IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciclos IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciclos IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Ligações - terminais	Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5 mm² rígido Circuito de controlo terminais tipo túnel1 cabo(s) 1,5...2,5 mm² rígido Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 6...16 mm² flexível Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 6...25 mm² rígido Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5...2,5 mm² flexível
Binário de aperto	Circuito de controlo: 0,8 N.m Circuito de potência: 3,5 N.m

Compatibilidade de produtos	IACts IACtc IACtp IATEt
Código de compatibilidade	ICT
Segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios

Ambiente

Normas	IEC/EN 61095
Nível de ruído	30 dB
Dissipação de calor	2,1 W a 50/60 Hz
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição	2
Tropicalização	2em conformidade com EN 60947-4-1 2em conformidade com EN 61095 2em conformidade com IEC 1095
Humidade relativa	95 %em55 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	364,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	11,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	1,528 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,575 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual	
Garantia	18 months