



Ana

Cihaz uygulaması	Dağıtım
Seri	Acti 9
Ürün adı	Acti9 iK60
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	iK60N
Kutup tanımı	1P
Korumalı kutupların sayısı	1
[In] nominal akım	16 A -de 30 °C
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	6000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1
Standartlar	EN/IEC 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Manyetik açma limiti	5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1
Kontak konum göstergesi	Yok
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	2
Yükseklik	85 mm
Genişlik	18 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	100 g
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm ² esnek
Tel sıyırma uzunluğu	14 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku	2 N.m üst veya alt
Toprak kaçışı koruması	Yok

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Kirlenme derecesi	2 'e uygun EN/IEC 60898-1
Aşırı gerilim kategorisi	III
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	98,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	1,231 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	13,928 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------