



### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termék neve                  | Acti 9 C60NA-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Készülék rövid neve          | C60H RCBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Készülék alkalmazás          | Elosztás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pólusok megnevezése          | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Védett pólusok száma         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [In] névleges áram           | 4 A -25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hálózat típusa               | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Görbe                        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Megszakítási kapacitás       | 10 KA Icu -440 V DC megfelel EN 60947-3<br>10 KA Icu -440 V DC megfelel IEC 60947-2<br>6 KA Icu -500 V DC megfelel EN 60947-3<br>6 KA Icu -500 V DC megfelel IEC 60947-2<br>20 KA Icu -230...240 V DC megfelel GB 14048.2<br>20 KA Icu -230...240 V DC megfelel IEC 60947-2<br>20 KA Icu -250 V DC megfelel GB 14048.2<br>20 KA Icu -250 V DC megfelel IEC 60947-2 |
| Felhasználási kategória      | AC megfelel EN 60947-3<br>AC megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel IEC 60947-2<br>Igen megfelel EN 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati frekvencia                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ue névleges üzemi feszültség                    | 500 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség   | 15 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 230...240 V DC<br>15 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 230...240 V DC<br>15 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 250 V DC<br>15 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 500 V DC<br>4,5 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 500 V DC<br>7,5 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 440 V DC<br>7,5 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V DC |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség            | 500 V DC megfelel IEC 60947-2<br>500 V DC megfelel EN 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság         | 6 KV megfelel EN 60947-3<br>6 kV megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Érintkező helyzetjelző                          | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vezérlő típusa                                  | Kapcsoló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Helyi jelzés                                    | ON/OFF jelzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerelési mód                                   | Rögzített, 2 TL között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rögzítés                                        | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fésűs gyűjtő sín és elosztóblokk kompatibilitás | Felső vagy alsó: szabvány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 mm-es osztások                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettó súly                                      | 0,256 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szín                                            | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mechanikai tartósság                            | 20000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektromos élettartam                           | 3000 ciklus L/R = 2 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Lakatoslási lehetőség       | Zárható                                    |
| Retteszelési opciók leírása | O helyzetben                               |
| Meghúzási nyomaték          | Betápláló áramkör: 2,5 N.m felső vagy alsó |
| Szivárgóáram-védelem        | Nincs                                      |

## Környezet

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Szabványok                                      | EN 60947-3<br>IEC 60947-2                       |
| Szennyezettségi fok                             | 3 megfelel EN 60947-3<br>3 megfelel IEC 60947-2 |
| Túlfeszültség kategória                         | IV                                              |
| Tropikalizáció                                  | 2 megfelel IEC 60068-2-1                        |
| Működési magasság                               | 2000 m                                          |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...70 °C                                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz     | -40...85 °C                                     |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 7,4 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 3,6 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 8,4 cm    |
| 1. csomag súlya                      | 228,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 6         |
| 2. csomag magassága                  | 2,87 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 20,0 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 1,418 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 72        |
| 3. csomag magassága                  | 30,0 cm   |
| 3. csomag szélessége                 | 30,0 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 40,0 cm   |
| 3. csomag súlya                      | 17,479 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>             |
| EU RoHS irányelv              | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes        | Igen                                                                                                                              |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                             |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|