



Ana

Seri	Acti 9
Ürün adı	Acti9 iLD
Ürün ya da bileşen tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün grubu	iLD
Kutup tanımı	2P
Nötr konum	Sol
[In] nominal akım	63 A
Şebeke tipi	AC
Toprak kaçağı hassasiyeti	30 mA
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi	Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı	AC tipi

Tamamlayıcı

Sistemde cihazın yeri	Çıkış
Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	220...240 V AC 50/60 Hz
Rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
Hominal kesme ve kapama kapasitesi	Idm 1500 A Im 1500 A
Nominal koşullu kısa devre akımı	10 kA
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV
Kesinti akımı	250 A
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	4
Yükseklik	91 mm
Genişlik	36 mm
Derinlik	73,5 mm
Ürün ağırlığı	0,21 kg
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	AC-1: 15000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller	Tek terminal üst veya alt1...35 mm ² sert Tek terminal üst veya alt1...25 mm ² esnek Tek terminal üst veya alt1...25 mm ² halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu	14 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku	3,5 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirletme derecesi	3
Elektromanyetik uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61008-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	219 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,267 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	44,4 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	110,136 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------