



Osnovno

Ponuda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 iID
Vrsta proizvoda ili dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja	iID
Opis polova	2P
Pozicija nule	Lijevo
[In] Nazivna struja	63 A
Vrsta mreže	AC
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja	300 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja	Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja	Tip AC

Dodatno

Pozicija uređaja u sustavu	Odvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon	220...240 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje	Naponski neovisno
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]	Idm 1500 A Im 1500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja	10 kA
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV
Potezna struja	250 A
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu	DIN nosač
9 mm vrhovi	4
Visina	91 mm
Širina	36 mm
Dubina	73,5 mm
Neto masa proizvoda	0,21 kg
Boja	Bijela
Mehanička izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna izdržljivost	AC-1 15000 ciklus/a
Opis opcija za zaključavanje	Lokot
Priključci - stezaljke	Jedna stezaljka vrh ili dno 1...35 mm ² Krut Jedna stezaljka vrh ili dno 1...25 mm ² Fleksibilni Jedna stezaljka vrh ili dno 1...25 mm ² Fleksibilni s tuljkom
Dužina skidanja izolacije	14 mmzavrš ili dno
Okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno

Okolina

Standardi	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja	3
Elektromagnetska kompatibilnost	8/20 µs otpornost impulsa, 250 A u skladnosti sa EN/IEC 61008-1
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	-5...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	10,000 cm
Paket 1 Težina	211,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	6
Paket 2 Visina	9,000 cm
Paket 2 Širina	10,500 cm
Paket 2 Dužina	25,000 cm
Paket 2 Težina	1,332 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	54
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	12,375 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------