



Ana

Seri	Acti 9
Ürün adı	Acti9 iLD K
Ürün ya da bileşen tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün grubu	iLD K
Kutup tanımı	4P
Nötr konum	Sol
[In] nominal akım	40 A
Şebeke tipi	AC
Toprak kaçağı hassasiyeti	300 mA
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi	Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı	AC tipi
Kalite etiketleri	VDE

Tamamlayıcı

Sistemde cihazın yeri	Çıkış
Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	380...415 V AC 50/60 Hz
Rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
Hominal kesme ve kapama kapasitesi	Idm 500 A Im 500 A
Nominal koşullu kısa devre akımı	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA C60: Inc 6 kA
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Kesinti akımı	250 A
Kontak konum göstergesi	Yok
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	8
Yükseklik	85 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	69 mm
Ürün ağırlığı	0,37 kg
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	5000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	AC-1: 2000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminaller üst veya alt1...35 mm ² sert Tünel tipi terminaller üst veya alt1...25 mm ² esnek Tünel tipi terminaller üst veya alt1...25 mm ² halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu	16 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku	3,5 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirletme derecesi	2
Elektromanyetik uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 200 A 'e uygunEN/IEC 61008-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	352,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	10,700 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	1,147 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	27
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	11,013 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------