



Principal

Alcance	Acti9
Nome do produto	Acti9 iSW
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do equipamento	iSW
Aplicação do aparelho	Controlo
Identificação de pólos	1P
Categoria de utilização	AC-22A
Adequação para isolamento	Sim

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	20 A a 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 V AC 50/60 Hz em conformidade com EN / IEC 60669-2-4
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	77 mm
Largura	18 mm
Profundidade	70 mm
Cor	Cinzentos
Durabilidade mecânica	300000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel - 10 mm ² - rígido Terminais tipo túnel - 10 mm ² - flexível Terminais tipo túnel - 10 mm ² - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1,2 N.m

Ambiente

Normas	EN / IEC 60669-2-4
Grau de protecção IP	IP4
Grau de poluição	2
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 % em 55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	5,8 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	9,4 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	676,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	8,553 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------