



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti9 iSW
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	iSW-NA
Készülék alkalmazás	Vezérlés Szigetelés
Pólusok megnevezése	3P
Felhasználási kategória	AC-22A
Alkalmasság leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	40 A -415 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	5 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	1260 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző	Igen
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 mm-es osztások	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	73 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	15000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 50 mm ² - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezetékhoosszúság	14 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	EN 60947-4-1 IEC 60947-3
IP védettségi fok	IP20
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	250,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	8,500 cm
2. csomag szélessége	10,000 cm
2. csomag hossza	22,000 cm
2. csomag súlya	1,054 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	44
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	12,084 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------