



### Principal

Alcance	Acti9
Nome do produto	Acti9 iSW
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do equipamento	iSW
Aplicação do aparelho	Isolation Controlo
Identificação de pólos	4P
Categoria de utilização	AC-22A
Adequação para isolamento	Sim

### Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	125 A a 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	5 kA interruptor seccionador autónomo
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	1500 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ou inferior sim
Distancias de 9 milímetros	8
Altura	85 mm
Largura	72 mm
Profundidade	73 mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	2500 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - rígido Terminais tipo túnel superior ou inferior) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexível Terminais tipo túnel superior ou inferior) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	14 mm
Binário de aperto	3,5 N.m

### Ambiente

Normas	IEC 60947-3 EN 60947-3
Grau de protecção IP	IP20
Grau de poluição	3
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 % em 55 °C

Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,300 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	332,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	8,100 cm
Package 2 Width	9,800 cm
Package 2 Length	21,700 cm
Package 2 Weight	1,050 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	33
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,114 kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------