



Principal

Alcance	Acti9
Nome do produto	Acti9 iSW-NA
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do equipamento	iSW-NA
Aplicação do aparelho	Isolation Controlo
Identificação de pólos	3P + N
Posição neutra	Esquerda
Categoria de utilização	AC-22Aem conformidade com EN/IEC 60947-3
Adequação para isolamento	Simem conformidade com EN/IEC 60947-3

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	80 A a 400/415 V AC 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400/415 V AC 50/60 Hz
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	5 kA interruptor seccionador autónomo
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	1,2 kA durante 1 s
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V AC 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV em conformidade com EN/IEC 60947-3
Tipo de controlo	Remoto de disparo Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ou inferior sim
Distancias de 9 milímetros	8
Altura	85 mm
Largura	72 mm
Profundidade	74 mm
Peso líquido	0,3 kg
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	10000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...25 mm² flexível com extremidade do cabo Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...25 mm² flexível sem extremidade do cabo Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...35 mm² rígido sem extremidade do cabo
Comprimento da tira do fio	14 mm
Binário de aperto	3,5 N.m
Compatibilidade de produtos	Tripping release

Ambiente

Normas	EN 60947-3 IEC 60947-3
Grau de proteção IP	IP20
Grau de poluição	3em conformidade com IEC 60947-3
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	327,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,349 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------