




Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Add-on residual current devices
Nome abreviado do equipamento	Vigi iC60
Identificação de pólos	4P
[In] corrente nominal	63 A
Sensibilidade de fuga à terra	300 mA
Atraso de protecção de fuga à terra	Instantâneo
Earth leakage protection type	Type AC
Tipo de rede	AC
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 ... 415 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-1 230 ... 415 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Normas	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Distancias de 9 milímetros	7

Complementar

Localização do dispositivo no sistema	De saída
Tecnologia de disparo de corrente residual	Independente da tensão
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60947-2
Compatibilidade gama	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 Reflex iC60
Compatibilidade de produtos	Terminal simples
Sinalização local	Indicador de disparo
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Ligação eléctrica a mcb	Por parafusos
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo sim
Altura	91 mm
Largura	135 mm
Profundidade	73,5 mm
Peso líquido	0,245 kg
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1...35 mm ² rígido sem extremidade do cabo Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1...25 mm ² flexível sem extremidade do cabo Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1...25 mm ² flexível com extremidade do cabo
Comprimento da tira do fio	14 mm for fundo connection
Binário de aperto	3,5 N.m fundo

Ambiente

Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição	3em conformidade com IEC 60947-2
Compatibilidade electromagnética	8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com IEC 61009-1
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	252,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,245 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------