




Principal

Range of product	Acti9
Nome do produto	Acti9 PowerTag Link
Tipo de produto ou componente	Módulo de comunicação inteligente
Nome abreviado do equipamento	PowerTag Link
Application type	Basic energy metering E Improved load monitoring E, U, I, P, Pf Load alarming
Number max of connected devices	Up to 20 wireless devices
Corrente de alimentação máxima	2 A
[Us] tensão de alimentação nominal	110...230 V AC +/- 15 %
Compatibilidade do produto	Wireless energy sensor
Serviço de comunicação	Ethernet Modbus TCP/IP server Servidor web
Servidor web	Embedded web page BMS controller compatible
Meio de suporte de transmissão	Radiofrequência 2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Serviços web	Web page

Complementar

E/S específica da aplicação	Pulse totalising counter
Consumo de potência	5 VA
Imunidade a microbreaks	10 ms
Reposição	Factory reset ligado face frontal
Sinalização local	Product status 1 LED verde, laranja e vermelho) Estado de Ethernet LAN (ST) 1 LED verde, laranja e vermelho)
Posição de montagem	Horizontal/vertical on DIN rail
Cor	Branco(RAL 9003)
Local de ligação	Montante
Categoria de sobretensão	III
Distancias de 9 milímetros	6 útil
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	67,5 mm
Peso líquido	133 g
Compatibilidade gama	Acti 9 PowerTag wireless energy sensor
Commissioning interface	Web page ECOREACH
Código de compatibilidade	Acti9 PowerTag Link

Ambiente

Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição	2
Tropicalização	2
Humidade relativa	93 %em40 °C
Altitude de funcionamento	0...2000 m
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	11,600 cm
Package 1 Weight	179,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,950 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------