



Principal

| | |
|--|----------------------|
| Alcance | Acti 9 |
| Tipo de produto ou componente | Pente |
| Modo de montagem | Horizontal |
| Acessório / categoria de peça separada | Acessório de ligação |
| Lines description | 3L + N |
| Length in 18 mm modules | 18 |

Complementar

| | |
|---|---|
| Número de vias | 9 vias N + L |
| Poles configuration for 1 way | 1 x 1P + N 1 x 2P |
| Desvio de ligação | 18 mm |
| Tipo de conector | dente |
| Distância entre a forma | 36 mm |
| Marcação | N N L1 L2 L3 N |
| Isolamento | Insulated |
| Apresentação do dispositivo | Recortável |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento | 100 A a 40 °C |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 415 V AC |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 500 V AC em conformidade com IEC 61439-2 |
| Local de montagem | Top or bottom ligado terminais tipo túnel Top or bottom ligado double terminal |
| Distancias de 9 milímetros | 36 |
| Largura | 320 mm |
| Cor | Branco(RAL 9003) |
| Compatibilidade gama | Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi9 C60 |

Ambiente

| | |
|-------------------------|---|
| Normas | IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 |
| Resistência a incêndios | 960 °C (30 s) em conformidade com IEC 60695-2-1 |
| Grau de poluição | 3em conformidade com IEC 60947-7-1 |
| Grau de proteção IP | IP20 with end-pieces and tooth covers |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de Embalagem

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2,2 cm |
| Package 1 Width | 3 cm |
| Package 1 Length | 32,1 cm |
| Package 1 Weight | 198 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 6 cm |
| Package 2 Width | 8,6 cm |
| Package 2 Length | 34,8 cm |
| Package 2 Weight | 1,081 kg |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 30 |
| Package 3 Height | 15 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 6,847 kg |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh | Declaração REACh |
| REACh sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contratual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|