



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Add-on residual current devices
Nome abreviado do equipamento	Vigi iC40
Compatibilidade gama	Acti9 Acti9 iC40
Identificação de pólos	1P + N
Posição neutra	Esquerda
[In] corrente nominal	40 A
Tipo de rede	AC
Sensibilidade de fuga à terra	30 mA
Atraso de protecção de fuga à terra	Instantâneo
Classe de protecção de fuga à terra	Type AC
Certificações do produto	CE
Rótulos de qualidade	IMQ OVE

Complementar

Localização do dispositivo no sistema	De saída
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC 50/60 Hz
Tecnologia de disparo de corrente residual	Independente da tensão
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	400 V AC 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV em conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Sinalização local	Indicação de falhas
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Ligação eléctrica a mcb	Por parafusos
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	95 mm
Largura	36 mm
Profundidade	74 mm
Peso líquido	90 g
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade eléctrica	10000 ciclos
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel fundo 1...16 mm ² rígido Terminal tipo túnel fundo 1...10 mm ² flexível
Comprimento da tira do fio	14 mm for fundo connection
Binário de aperto	2 N.m fundo

Ambiente

Normas	EN/IEC 61009-2-1
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição	3em conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	11,6 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	122,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,621 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------