



Osnovno

Ponuda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 ID K
Vrsta proizvoda ili dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja	ID K
Opis polova	4P
Pozicija nule	Lijevo
[In] Nazivna struja	25 A
Vrsta mreže	AC
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja	30 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja	Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja	Tip A
Oznake kvalitete	VDE

Dodatno

Pozicija uređaja u sustavu	Odvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon	380...415 V AC 50 Hz
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje	Naponski neovisno
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]	Idm 500 A Im 500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja	GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV
Potezna struja	250 A
Indikator pozicije kontakta	Ne
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu	DIN nosač
9 mm vrhovi	8
Visina	81 mm
Širina	72 mm
Dubina	68 mm
Boja	Bijela
Mehanička izdržljivost	5000 ciklus/a
Električna izdržljivost	AC-1 2000 ciklus/a
Priklučci - stezaljke	Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...35 mm ² Krut Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...25 mm ² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije	14 mmzavrš ili dno
Okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno

Okolina

Standardi	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja	2
Elektromagnetska kompatibilnost	8/20 µs otpornost impulsa, 200 A u skladnosti sa EN/IEC 61008-1
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	-25...40 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-30...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	8,500 cm
Paket 1 Širina	7,600 cm
Paket 1 Dužina	9,000 cm
Paket 1 Težina	347,900 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	27
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	9,825 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------