



Principal

Gama de produtos	Twido
Designação de acessórios/peças separadas	Cabo pré-formado de saída discreta
Acessório / tipo de peça separada	Cabo de ligação
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de ligação
Destino acessório / peça separada	Saída discreta
Aplicação específica do produto	Para outra aplicação que não a utilização da sub-base Advantys Telefast ABE7

Complementar

Compatibilidade de produtos	TWDDDI32DK TWDDDI16DK
Comprimento do cabo	1 m
Calibre AWG	AWG 28
Secção de cruzamento de cabo	0,08 mm ²
Ligação elétrica	1 conector HE10 20 pino(s) adaptador de interface série ou módulo de interface série 1 conector HE10 20 pino(s) lado Twido
Peso líquido	0,08 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	76 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,346 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da UE
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual	
Garantia	18 months