



### Principal

Gama de produtos	Twido
Designação de acessórios/peças separadas	Cabo pré-formado de saída discreta
Acessório / tipo de peça separada	Cabo de ligação
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de ligação
Destino acessório / peça separada	Saída discreta
Aplicação específica do produto	Para outra aplicação que não a utilização da sub-base Advantys Telefast ABE7

### Complementar

Compatibilidade de produtos	TWDDDI32DK TWDDDI16DK
Comprimento do cabo	1 m
Calibre AWG	AWG 28
Secção de cruzamento de cabo	0,08 mm <sup>2</sup>
Ligação elétrica	1 conector HE10 20 pino(s) adaptador de interface série ou módulo de interface série 1 conector HE10 20 pino(s) lado Twido
Peso líquido	0,08 kg

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	76 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,346 kg

### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da UE</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>

---

Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

---

### Garantia contratual

---

Garantia	18 months
----------	-----------

---