




Ana

Ürün serisi	Modicon Transformer Optimized
Ürün ya da bileşen tipi	Güvenlik ve yalıtım transformatörü
VA cinsinden nominal güç	400 VA
Giriş gerilimi	230 V AC monofaze, terminaller: N-L1 400 V AC fazdan faza, terminaller: L1-L2
Çıkış gerilimi	24 V AC
İkincil sargı	Tek
Koruyucu kapak	Olmadan
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-20...50 °C

Tamamlayıcı

Giriş gerilimi limitleri	360...440 V 207...253 V
Ağ frekans limitleri	47...63 Hz
Giriş gerilim toleransı	+/- 15 V
Verimlilik	92 %
W cinsinden güç dağılımı	34,8 W
Çıkış sürdürülebilir aşırı gerilimi	4 % (yüksüz, sıcak durum)
Nominal yükte maksimum voltaj düşüşü	0,7 %
Yüksüz kayıplar	12,4 W
Kısa devre gerilimi	0,045
Çıkış koruma tipi	Aşırı yüke karşı, koruma teknolojisi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Aşırı gerilime karşı, koruma teknolojisi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Kısa devrelere karşı, koruma teknolojisi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Bağlantılar - terminaller	İçin giriş bağlantısı: vidalı tip terminaller, bağlantı kapasitesi: 5 x 4 mm² AWG 11 İçin giriş topraklama bağlantısı: vidalı tip terminaller, bağlantı kapasitesi: 1 x 4 mm² AWG 11 İçin çıkış bağlantısı: vidalı tip terminaller, bağlantı kapasitesi: 2 x 10 mm² AWG 6
İşaretleme	CE
Sabitlenme modu	4 vidayla çap: 5,8 mm üzerinde dikey panel, çalışma konumu: yatay 4 vidayla çap: 5,8 mm üzerinde dikey panel, çalışma konumu: dikey 4 vidayla çap: 5,8 mm üzerinde %90 azalma oranı ile yatay panel
Çalışma yüksekliği	3000 m
Elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf B
Genişlik	135,0 mm
Yükseklik	120,0 mm
Derinlik	136,0 mm
Ürün ağırlığı	6,31 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	EAC[RETURN]UR[RETURN]DNV-GL
Standartlar	UL 506
IP koruma derecesi	IP20
Çevresel özellik	EMC 'e uygunEN 62041 Güvenlik 'e uygunTR 61558-1 Güvenlik 'e uygunEN 61558-2-6
Koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...80 °C
Aşırı gerilim kategorisi	Sınıf I 'e uygunVDE 0106-1
Dielektrik gücü	2000 V sargı ve topraklama arasında 4000 V birincil ve ikincil arasında

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,500 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	6,834 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	115,510 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur Döngüsellik Profili
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions




Dimensions in mm

a	b	c	G	J	Ø
135	136	120	104	87	5.8


Dimensions in in.

a	b	c	G	J	Ø
5.31	5.35	4.72	4.09	3.42	0.23

Internal Scheme



Primary Voltage Wiring



Secondary Voltage Wiring

